


Ventil pilot VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

Numar piesa: 8119587

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 normal închis monostabil
Tip de acționare	electric
Latime	22 mm
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	50 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/8
Tensiune de funcționare	24V CC
Presiune de lucru	-0.9 bar...8 bar
Structura constructivă	Ventil cu scaun cu acționare directă
Tip de revenire	arc mecanic
Tip de protecție	IP65
Latimea nominală	1.3 mm
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Principiul de etansare	slab
Poziție de instalare	orice
Acționare manuală	cu blocare
Tipul de comandă	direct
Alimentarea cu aer pilot	intern
Directia de curgere	nu este reversibil
Timp de comutare oprit	46 ms
Timp de comutare pornit	31 ms
Ciclu de lucru	100%
Caracteristici bobina	24 V CC: 3,0 W
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	-10 °C...50 °C
Temperatura ambiantă	-10 °C...50 °C
Greutate produs	160 g

Caracteristica	Valoare
Conector electric	3 pini Forma B Stecker conform EN 175301-803
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conector pneumatic 3	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	PA