


Bloc racordare- SET VABS-C12-6-S

Numar piesa: 8122790

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	13 mm
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Directia de conectare laterala
Numarul max. de pozitii de ventil	Versiuni in functie de posibile cerinte ale clientului
Presiune de lucru	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Dimensiunea maxima a particulelor 5 µm
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	5 °C...50 °C
Greutate produs	3 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø interior de 4 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	PBT