


## Bloc racordare- SET VABS-C12-6-S-B4

Numar piesa: 8122791

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Latime                                      | 6 mm                                          |
| Pozitie de instalare                        | orice                                         |
| Structura constructiva                      | Directia de conectare laterala                |
| Numarul max. de pozitii de ventil           | 1                                             |
| Presiune de lucru                           | -0.1 MPa...0.7 MPa<br>-1 bar...7 bar          |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:1] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Dimensiunea maxima a particulelor 5 µm        |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364 zona III                            |
| Temperatura ambianta                        | 5 °C...50 °C                                  |
| Greutate produs                             | 1.1 g                                         |
| Tipul de montare                            | cu orificiu de trecere                        |
| Conexiune pneumatica 2                      | pentru furtun cu Ø interior de 2,5 mm         |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                  |
| Material bara de racordare                  | PBT                                           |