

Bloc racordare VABM-C12-6M-M5-M3-10

Numar piesa: 8122794

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	20 mm
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Directia de conectare, jos
Numarul max. de pozitii de ventil	10
Presiune de lucru	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Dimensiunea maxima a particulelor 5 µm
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	5 °C...50 °C
Greutate produs	49.5 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M3
Conector pneumatic 3	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat