


Placa racordare VABS-K2-10B-16-U14-P

Numar piesa: 8122826

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	10
Latimea nominala	1.6 mm
Racord de fluid	Filet interior 1/4-28 UNF-2B
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Directia de conectare, jos
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Directia de curgere	nu este reversibil
Mediu de operare	Medii lichide Mediile gazoase
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Aveti in vedere rezistenta materialelor in contact cu mediul
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Temperatura medie	0 °C...50 °C
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0.2 Nm
Greutate produs	7 g
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Tip de fixare ventil	cu filet interior
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	PEEK