


Cablu legatura NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Numar piesa: 8122832

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numar maxim de bobine de ventil	1
Denumirea liniei	fara ecranare
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	2 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus Iesire de comutare
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Cablu cu priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare HP
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	2
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	2
Conexiune electrica 1, tip de montare	Push-pull cu blocare pentru a preveni tragerea accidentala
Conexiune electrica 2, functie	Alimentare cu tensiune Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	2x fir simplu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	2
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	2
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...24 V
Ecranare	nu
Indicatie privind functionarea	Functioneaza doar cu reducerea externa a puterii
Lungime cablu	0.3 m
Proprietate cablu	pentru aplicatii statice
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	11 mm
Diametrul cablului	0.96 mm
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	PEEK
Culoarea carcasei	gri
Material manson de izolare	PVC