


Cablu legatura NEBC-R3Z12G20-KH-10-N-SBS-RSG17-ET-S1

Numar piesa: 8126917

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Denumirea liniei	fara ecranare
Greutate produs	1300 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher si soclu prize
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Conector RJ45 si soclu prize 12 pini, 2 randuri
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	20
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	14
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	rotund
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher hibrid
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	17
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	14
Conexiune electrica 2, tip de montare	insurubat
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...24 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	11.7 A
Rezistenta la supratensiune	6 kV
Ecranare	nu
Lungime cablu	10 m
Proprietate cablu	Standard
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	130 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	130 mm
Diametrul cablului	8 mm
Toleranta diametru cablu	± 1 mm
Ansamblu cablu	4 x (1 x 0,128 mm ²) + 10 x 0,128 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.128 mm ²

Caracteristica	Valoare
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	0 °C...40 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	0 °C...40 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	rosu
Material manson de izolare	PP