

## Set unghiular EHAM-AK-L9-120-L9-90-ML

Numar piesa: 8128209

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensiune                           | 120                              |
| Pozitie de instalare                 | stanga                           |
| Structura constructiva               | Versiunea standard               |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B2-L                   |
| Temperatura ambianta                 | -10 °C...80 °C                   |
| Greutate produs                      | 4120 g                           |
| Tipul de montare                     | cu orificiu de trecere si surub  |
| Baza de codificare a interfetei      | L9-120                           |
| Cod interfata structura              | L9-90                            |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                     |
| Material placa de adaptare           | Aluminiu, anodizat               |
| Material suruburi                    | Otel, nichelat                   |
| Material elemente de centrare        | otel inalt aliat                 |