

Set unghiular EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML

Numar piesa: 8128210

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensiune | 90 |
| Pozitie de instalare | stanga |
| Structura constructiva | Versiunea standard |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambianta | -10 °C...80 °C |
| Greutate produs | 3623 g |
| Tipul de montare | cu orificiu de trecere si surub |
| Baza de codificare a interfetei | L9-90 |
| Cod interfata structura | L9-90 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material placa de adaptare | Aluminiu, anodizat |
| Material suruburi | Otel, nichelat |
| Material elemente de centrare | otel inalt aliat |