

**Suport
VMPA14-FTI**
Numar piesa: 8129127

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	14
Pozitie de instalare	orice
Unitate de ambalare	10
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...40 °C
Temperatura medie	-5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Greutate produs	0.1 g
Tipul de montare	prinsa cu clema
Nota privind materialele	Conform RoHS
Suport material	POM