

Drosel-SET VMPA14-FT-NW0.3-1.7

Numar piesa: 8129129

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția drosel
Conector pneumatic 1	Placa de racordare
Tipul de montare	prinsa cu clema
Debitul nominal normal in directia de strangulare	3.5 l/min...115 l/min
Presiune de lucru	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Dimensiune	14
Latimea nominala	0.3 mm...1.7 mm
Pozitie de instalare	orice
Unitate de ambalare	2
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...40 °C
Temperatura medie	-5 °C...60 °C
Greutate produs	0.6 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Suport material	POM
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat