

Placă de comandă DADG-FM-VDE1G14

Numar piesa: 8131548

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pozitie de instalare	orice
Presiune de lucru	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Cuplu de strangere max.	23 Nm
Greutate produs	274.5 g
Tipul de montare	Fixare directa prin filetare pe capacul de inchidere
Conexiune pneumatica	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR Otel inoxidabil aliaj inalt
Material carcasa	Aluminiu anodizat
Material suruburi	Alama, nichelata