

Bobina VACS-C-R3-1RL

Numar piesa: 8135822

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Afisarea starii semnalului	LED
Frecventa max. de comutare	5 Hz
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare a conductorului emailat	H
Curent nominal de tragere pentru fiecare bobina	108 mA pana la 80 ms
Curent nominal la reducerea curentului	15 mA dupa 80 ms
Caracteristici bobina	24 V CC: faza de curent redus 0,36 W, faza de curent inalt 2,6 W
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Autorizare	RCM Mark
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Lungimea max. a cablului	30 m
Conector electric	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA Otel
Material bobina	Cupru Otel Termoplast
Material infasurare	Cupru