


Kit placi adaptare EHAM-MA-E19-25-C11

Numar piesa: 8140774

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	20 25 26 32
Pozitie de instalare	vertical
Structura constructiva	Set de montaj
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Greutate produs	71 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere si surub
Baza de codificare a interfetei	E8-35
Cod interfata structura	E8-35
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material placa de adaptare	Aluminiu, anodizat
Material suruburi	Otel
Material elemente de centrare	otel inalt aliat