


Rezistenta de franare CACR-KL2-21-W3600

Numar piesa: 8140961

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	600
Pozitie de instalare	convectie libera vertical
Rezistenta de franare cu energie de impuls la 380 V	21600 Ws
Rezistenta de franare cu energie de impuls la 780 V	21600 Ws
Putere la 35% ED si 20°C	3600 W
Putere nominala rezistenta de franare	1440 W
Capacitate rezistenta de franare la 380 V	1440 W
Capacitate rezistenta de franare la 780 V	1440 W
Valoarea rezistentei	21 Ohm
Autorizare	c CSA us (OL) c UL us - recunoscut (OL)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Greutate produs	8000 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu accesorii optional:
Nota privind materialele	Conform RoHS