


Bloc de racordare VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12

Numar piesa: 8141067

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Alimentarea cu aer pilot	extern intern
Presiune de lucru	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [:-:~:-:]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP65 in stare asamblata
Greutate produs	750 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune aer de control 12	G1/4
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Conector pneumatic 3	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aluminiu ematalizat
Material garnituri	NBR