


Angrenaj|cutie de viteze|reductor|transmisie EMGA-60-A-G20-60P

Numar piesa: 8141740

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea flansei reductorului	60 mm
Dimensiune flansa motor	60 mm
Joc de rasucire	0.3 grd
Tipul de reductor	Angrenaj unghiular
Raportul de transmisie	20:1
Turatie de lucru max.	13000 1/min
Temperatura de functionare unitate actionare	-25 °C...90 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de iesire continuu	44 Nm
Momentul de inertie al reductorului	0.256 kgcm ²
Cuplu de iesire max.	70 Nm
Randament max.	92 %
Rigiditate la torsiune	2 Nm/arcmin
Greutate produs	1900 g
Interfata de iesire la unitatea de actionare	60G
Interfata reductor unitate de actionare	60P
Nota privind materialele	Conform RoHS