

Dop obturare B-1/8-F1A

Numar piesa: 8142289

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Unitate de ambalare	10
Conform cu standardul	DIN 908
Variante	Metalele cu cupru, zinc sau nichel ca principal component sunt excluse de la utilizare. Exceptie fac nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de baza, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele electrice.
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 6 conform ISO 14644-1
Cuplu de strangere nominal	5 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	-20 %
Greutate produs	7 g
Tipul de montare	Hexagonal SW5
Conector pneumatic 1	Filet exterior G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material dop de obturare	Otel, nichelat chimic
Material garnitura inelara	PA TPE-U (PUR)