


Modul retea CACN-11A-7-20-G2

Numar piesa: 8149585

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	96 mm
Inaltime	130 mm
Lungime	179 mm
Pozitie de instalare	convectie libera
Ingrijirea primara	3 faze
Curent de intrare	1,7 - 2,1 A
Tensiunea nominala de iesire CC	48 V
Curent nominal de iesire	20 A
Intervalul de tensiune de intrare CA	400 V...500 V
Suntare la caderea retelei	25 ms
Frecventa retelei	45 Hz...65 Hz
Autorizare	c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind joasa tensiune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-40 °C...85 °C
Umiditate relativa	95 %
Tip de protectie	IP20
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Greutate produs	2500 g
Tipul de montare	cu sina omega
Nota privind materialele	Conform RoHS