

Presetupa
NETC-M20-PBK-T26-EX4-E
Numar piesa: 8151588

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-40 °C...75 °C
Tip de protectie	IP66 IP68
Nota privind tipul de protectie	IP68 la 5 bari timp de 30 de minute
Categorie ATEX pentru gaz	II 2G
Categorie ATEX pentru praf	II 2D
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex eb IIC Gb
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex tb IIIC Db
Temperatura ambientala Ex	-40°C <= Ta <= +75°C
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX) conform directivei RoHS a UE
Dimensiune	M20x1,5
Diametrul cablului	4 mm...13 mm
Culoare	negru
Material presetupa	PA
Material garnituri	EPDM
Greutate produs	13 g
Unitate de ambalare	1
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS