

## Tub plastic PUN-H-F-10X1,5-TBL

Numar piesa: 8153403

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø exterior                                              | 10 mm                                                                                           |
| raza de indoire relevanta pentru debit                  | 52 mm                                                                                           |
| Ø interior                                              | 7 mm                                                                                            |
| Raza min. de indoire                                    | 28 mm                                                                                           |
| Nota de aplicare                                        | Furtun fara imprimare<br>TPE-U pe baza de eter                                                  |
| Proprietati ale furtunului                              | Iant energetic adecvat                                                                          |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                               |
| Presiune de lucru in functie de temperatura             | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                               |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max.<br>0,3 MPa la 0 - 60 °C |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata)                     |
| Material de testare la foc                              | UL94 HB                                                                                         |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B2-L                                                                                  |
| Clasa de puritate a incaperii                           | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa<br>conform ISO 14644-1     |
| Siguranta alimentara                                    | vedeti Declaratia de conformitate                                                               |
| Temperatura ambianta                                    | -35 °C...60 °C                                                                                  |
| Greutatea produsului in functie de lungime              | 0.0461 kg/m                                                                                     |
| Conexiune pneumatica                                    | pentru conector cu Ø exterior de 10 mm                                                          |
| Culoare                                                 | albastru translucid                                                                             |
| Duritate Shore                                          | D 52 +/-3                                                                                       |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                                                    |
| Material furtun                                         | TPE-U (PU)                                                                                      |