


Placă de obturare VABB-P19-16-T

Numar piesa: 8154656

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	16
Dimensiune grila	16 mm
Principiul de etansare	slab
Presiune de lucru	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Compatibilitate vacuum	da
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Temperatura medie	5 °C...50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	5 °C...50 °C
Cuplu de strangere nominal	0.75 Nm
Greutate produs	14.9 g
Conector electric	Plug-in
Tipul de montare	cu orificiu de trecere si surub
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	EPDM
Material carcasa	PA66-GF30