

Panou de control CDPX-X-B-W-7

Numar piesa: 8155214

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	187 mm
Adancimea de instalare	29 mm
Inaltime	147 mm
Lungime	34 mm
Grosimea max. a panoului frontal	5 mm
Ceas in timp real	Da
Deviatie ceas de timp real	< 100 ppm la 25°C
Numar de culori	64 k
Afisare	cu iluminare din spate
Tip de afisaj	TFT culoare
Proprietate de afisare	Ecran tactil
Dimensiunea afisajului	7"
Baterie de rezerva	Supercondensator
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...32 V
Rezolutia afisajului	800x480 Pixel
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Consum de curent la tensiunea nominala de functionare	0,3 A
Autorizare	c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	5 - 85 % fara condensare
Tip de protectie	IP20 IP66
Nota privind tipul de protectie	IP20 spate IP66 fata
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Nota referitoare la temperatura ambianta	la montare verticala
Greutate produs	600 g

Caracteristica	Valoare
Funcții suplimentare	Funcția de comunicare RS232
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal
Nota privind materialele	Conform RoHS
Interfata Ethernet, tip de conectare	Priza
Interfata Ethernet, tehnologie de conectare	RJ45
Interfata Ethernet, număr de pini/fire	8
Interfata EtherNet, viteză de transmisie	10/100 Mbit/s
Interfata EtherNet, funcție	Programare
Interfata USB, funcție	Transfer de fișiere
Interfata USB, tip de conectare	Priza
Interfata USB, tehnologie de conectare	USB 2.0 tip A
Software de programare	Designer Studio
Date CPU	256 MB RAM