

Panou de control CDPX-X-E1-W-10

Numar piesa: 8155217

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	282 mm
Adancimea de instalare	56 mm
Inaltime	197 mm
Lungime	64 mm
Grosimea max. a panoului frontal	8 mm
Ceas in timp real	Da
Protocoale PLC acceptate	CODESYS 3.X Client ModbusRTU Server ModbusRTU Client ModbusTCP Server ModbusTCP
Deviatie ceas de timp real	< 100 ppm la 25°C
Numar de culori	16 M
Afisare	cu iluminare din spate
Tip de afisaj	TFT culoare
Proprietate de afisare	Ecran tactil
Dimensiunea afisajului	10,1"
Baterie de rezerva	baterie reincarcabila cu litiu
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...32 V
Rezolutia afisajului	1280x800 Pixel
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Consum de curent la tensiunea nominala de functionare	1 A
Autorizare	c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	5 - 85 % fara condensare
Tip de protectie	IP20 IP66

Caracteristica	Valoare
Nota privind tipul de protecție	IP20 spate IP66 fata
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Nota referitoare la temperatura ambianta	la montare verticala
Greutate produs	1700 g
Slot pentru card SD	1
Functii suplimentare	Funcția de comunicare RS232
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal
Nota privind materialele	Conform RoHS
Interfata Ethernet, tip de conectare	Priza
Interfata Ethernet, tehnologie de conectare	RJ45
Interfata Ethernet, numar de pini/fire	8
Interfata EtherNet, viteza de transmisie	10/100 Mbit/s 1000 Mbit/s
Interfata EtherNet, functie	Programare
Interfata Ethernet 2, tip de conectare	2x priza
Interfata Ethernet 2, tehnologie de conectare	RJ45
Interfata Ethernet 2, numar de pini/fire	8
Interfata Ethernet 2, viteza de transmisie	10/100 Mbit/s
Interfata Ethernet 2, functie	Programare
Interfata USB, functie	Transfer de fisiere
Interfata USB, tip de conectare	2x priza
Interfata USB, tehnologie de conectare	USB 2.0 tip A
Software de programare	Designer Studio
Date CPU	1 GB RAM