

# Panou de control CDPX-X-E2-W-15-EX2

Numar piesa: 8155222

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Latime                                             | 399 mm                                                                                      |
| Adancimea de instalare                             | 17 mm                                                                                       |
| Inaltime                                           | 248 mm                                                                                      |
| Lungime                                            | 43 mm                                                                                       |
| Grosimea max. a panoului frontal                   | 26 mm                                                                                       |
| Ceas in timp real                                  | Da                                                                                          |
| Protocoale PLC acceptate                           | CODESYS 3.X<br>Client ModbusRTU<br>Server ModbusRTU<br>Client ModbusTCP<br>Server ModbusTCP |
| Deviatie ceas de timp real                         | < 100 ppm la 25°C                                                                           |
| Numar de culori                                    | 16 M                                                                                        |
| Afisare                                            | cu iluminare din spate                                                                      |
| Tip de afisaj                                      | TFT culoare                                                                                 |
| Proprietate de afisare                             | Ecran tactil                                                                                |
| Dimensiunea afisajului                             | 15,6"                                                                                       |
| Baterie de rezerva                                 | baterie reincarcabila cu litiu                                                              |
| Rezolutia afisajului                               | 1366x768 Pixel                                                                              |
| Consum de energie electrica                        | 23 W                                                                                        |
| Autorizare                                         | c UL us - Listed (OL)                                                                       |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind CEM<br>conform directivei RoHS a UE                           |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind EMC<br>conform reglementarilor RoHS din UK               |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364 zona III                                                                          |
| Temperatura de depozitare                          | -30 °C...80 °C                                                                              |
| Umiditate relativa                                 | 5 - 85 %<br>fara condensare                                                                 |
| Tip de protectie                                   | IP67                                                                                        |
| Nota privind tipul de protectie                    | in stare asamblata                                                                          |
| Temperatura ambianta                               | -20 °C...55 °C                                                                              |
| Nota referitoare la temperatura ambianta           | la montare verticala                                                                        |

| Caracteristica                              | Valoare                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Greutate produs                             | 4000 g                                   |
| Tipul de montare                            | Interfata VESA                           |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                             |
| Interfata Ethernet, tip de conectare        | Priza                                    |
| Interfata Ethernet, tehnologie de conectare | RJ45                                     |
| Interfata Ethernet, numar de pini/fire      | 8                                        |
| Interfata EtherNet, viteza de transmisie    | 10/100 Mbit/s                            |
| Interfata EtherNet, functie                 | Programare<br>Alimentare cu tensiune PoE |
| Interfata Ethernet, specificatie            | IEEE 802.3 af/at                         |
| Interfata USB, functie                      | Transfer de fisiere                      |
| Interfata USB, tip de conectare             | Priza                                    |
| Interfata USB, tehnologie de conectare      | USB 2.0 tip A                            |
| Software de programare                      | Designer Studio                          |
| Date CPU                                    | 2 GB RAM                                 |
| Protectie Ex certificata in afara UE        | Clasa I, Div. 2 (SUA)                    |
| Protectie la explozie                       | Clasa I, Div. 2 (SUA)                    |
| Organizatia emitenta a certificatului       | UL E239998<br>UL E245518                 |