


Cablu de legatura NEBC-R3G8M22-P-5-N-S-R3G8

Numar piesa: 8155228

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	IEC 60603-7-3
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Organizatia emitenta a certificatului	UL E239998
Denumirea liniei	fara ecranare
Greutate produs	440 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecker
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	RJ45
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	8
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	8
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	unghiular
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecker
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	RJ45
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	8
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	8
Conexiune electrica 2, tip de montare	Blocare rapida
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...60 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1 A
Ecranare	da
Caracteristici de transfer	conform categoriei 5, EN 50173, clasa D conform categoria 5, ISO/IEC 11801, clasa D
Lungime cablu	5 m
Proprietate cablu	pentru aplicatii statice
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	30 mm
Diametrul cablului	5.5 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm

Caracteristica	Valoare
Tip de protecție	IP20 IP66 IP67
Nota privind tipul de protecție	în stare asamblată
Temperatura ambiantă	-20 °C...55 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Marca CE (consultați Declarația de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultați Declarația de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementărilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistență la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic (în stare instalată)
Material manta de cablu	PVC
Culoare manta de cablu	negru
Material carcasa	PC
Culoarea carcasei	transparent
Material dispozitiv de blocare cu surub	otel inoxidabil înalt aliat
Material garnituri	TPE-V
Material contacte de cuplare	Alama, nichelat și aurit
Material manson de izolare	PVC