


Adaptor SASC-F5-A-M12-S

Numar piesa: 8156703

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 61076-2-101
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...30 V
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii: Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-25 °C...85 °C
Greutate produs	30 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	5
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub cu hexagon SW13 si cu zimti longitudinali rotativ
Conexiune electrica 1, tip de montare compatibil	Compatibil cu dispozitivul de blocare a surubului pivotant/ne-pivotant
Conexiunea electrica 1, alocarea terminalelor	Pin 1 = BN Pin 2 = WH Pin 3 = BU Pin 4 = BK
Conexiune electrica 1, afisaj	fara

Caracteristica	Valoare
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, design	rotund
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	5
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	4
Conexiune electrica 2, tip de montare	Blocare cu surub hexagonal SW13 si cap randalinat rotativ
Conexiune electrica 2, tip de montare compatibil	Compatibil cu dispozitivul de blocare a surubului pivotant/ne-pivotant
Conexiunea electrica 2, alocarea terminalelor	Pin 1 = BN Pin 3 = BU Pin 4 = BK Pin 5 = WH
Conexiune electrica 2, afisaj	fara
Lungime cablu	0.3 m
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	14 mm
Diametrul cablului	4.5 mm
Culoarea carcasei	negru
Nota privind materialele	fara CFC Conform RoHS fara cadmiu fara halogen fara ester de acid fosforic
Material carcasa	TPE-U (PUR)