


## Set paralel EAMM-U-145-S95-150A-288

Numar piesa: 8157288

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica               | Valoare                |
|------------------------------|------------------------|
| Dimensiune                   | 145                    |
| Pozitie de instalare         | orice                  |
| Raportul de transmisie       | 1:1                    |
| Turatie max.                 | 4000 1/min             |
| Conformitatea LABS           | VDMA24364 zona III     |
| Temperatura de depozitare    | -25 °C...60 °C         |
| Umiditate relativa           | 0 - 95 %               |
| Tip de protectie             | IP40                   |
| Temperatura ambianta         | -10 °C...60 °C         |
| Momentul de inertie al masei | 2255 kgmm <sup>2</sup> |
| Cuplu de antrenare in gol    | 2 Nm                   |
| Cuplu transmisibil           | 50 Nm                  |
| Greutate produs              | 14500 g                |
| Cod de interfata actuator    | S95                    |
| Codul interfetei motor In    | 140A<br>150A           |
| Nota privind materialele     | Conform RoHS           |