

Placa racordare VMPA1-AP-4-EMM-8-SK

Numar piesa: 8157743

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	42 mm
Lungime	107.3 mm
Dimensiune grila	10.5 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	4
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Presiunea de control	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	180 g
Conexiune pneumatica 2	M7
Conexiune pneumatica 4	M7
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aluminiu turnat sub presiune