


## Suport amortizor soc DADP-ES-G8-12

Numar piesa: 8159234

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiune                           | 12                                           |
| Pozitie de instalare                 | orice                                        |
| Structura constructiva               | Parghie de oprire                            |
| Viteza max. de impact                | 0.8 m/s                                      |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-C1-L                               |
| Temperatura ambianta                 | 0 °C...60 °C                                 |
| Forta max. de ridicare               | 500 N                                        |
| Cuplu de strangere max.              | 2.9 Nm                                       |
| Toleranta, cuplu de strangere        | ± 20 %                                       |
| Greutate produs                      | 149 g                                        |
| Tipul de montare                     | cu orificiu de trecere si bucsa de centrare  |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                 |
| Material parghie                     | Aliaj de aluminiu forjat                     |
| Material suruburi                    | Otel, galvanizat                             |