

Suport amortizor soc DADP-ES-G8-25

Numar piesa: 8159237

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	25
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Parghie de oprire
Viteza max. de impact	0.8 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Forta max. de ridicare	1100 N
Cuplu de strangere max.	8.4 Nm
Toleranta, cuplu de strangere	± 20 %
Greutate produs	503 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere si bucsa de centrare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material parghie	Aliaj de aluminiu forjat
Material suruburi	Otel, galvanizat