

Tub plastic PUN-H-SF-6X1,25-BL

Numar piesa: 8167900

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	6 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	25 mm
Ø interior	3.5 mm
Raza min. de indoire	12 mm
Nota de aplicare	TPE-U pe baza de eter
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,7 MPa la 0 - 60 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Material de testare la foc	UL94 HB
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-35 °C...80 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.025 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru racord cu Ø exterior de 6 mm
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 54 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-U (PU)