

## Tub plastic PUN-H-SF-10X2-BL

Numar piesa: 8167904

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø exterior                                              | 10 mm                                                                                        |
| raza de indoire relevanta pentru debit                  | 42 mm                                                                                        |
| Ø interior                                              | 6 mm                                                                                         |
| Raza min. de indoire                                    | 16 mm                                                                                        |
| Nota de aplicare                                        | TPE-U pe baza de eter                                                                        |
| Proprietati ale furtunului                              | lant energetic adecvat                                                                       |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                            |
| Presiune de lucru in functie de temperatura             | -0.095 MPa...1.3 MPa<br>-0.95 bar...13 bar<br>-13.775 psi...188.5 psi                        |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,7 MPa la 0 - 60 °C |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata)                  |
| Material de testare la foc                              | UL94 HB                                                                                      |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B2-L                                                                               |
| Clasa de puritate a incaperii                           | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1     |
| Siguranta alimentara                                    | vedeti informatii detaliate despre material                                                  |
| Temperatura ambianta                                    | -35 °C...80 °C                                                                               |
| Greutatea produsului in functie de lungime              | 0.061 kg/m                                                                                   |
| Conexiune pneumatica                                    | pentru conector cu Ø exterior de 10 mm                                                       |
| Culoare                                                 | albastru                                                                                     |
| Duritate Shore                                          | D 54 +/-3                                                                                    |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                                                 |
| Material furtun                                         | TPE-U (PU)                                                                                   |