

Tub plastic PUN-H-SF-25X4,85-BL-25

Numar piesa: 8167916

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	25 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	116 mm
Ø interior	15.3 mm
Raza min. de indoire	58 mm
Nota de aplicare	TPE-U pe baza de eter
Proprietati ale furtunului	Adecvat pentru uz în lantul energetic
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Presiune de lucru în functie de temperatura	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: presiune de operare în functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,7 MPa la 0 - 60 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:::] Apa (lichida, fara gheata)
Material de testare la foc	UL94 HB
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-35 °C...80 °C
Greutatea produsului în functie de lungime	0.372 kg/m
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 54 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-U (PU)