


Kit placi racordare DADP-SP-G9-16-R

Numar piesa: 8173534

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	16
Pozitie de instalare	orice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-C1-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 6 conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Forta max. de ridicare	200 N
Cuplu de strangere max.	0.8 Nm
Toleranta, cuplu de strangere	± 15 %
Greutate produs	68 g
Tipul de montare	Fixare directa prin filet
Nota privind materialele	Conform RoHS
Opriri de material	otel aliaj inalt
Material garnituri	NBR
Material placa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material suruburi	Otel