

Cartus NPQX-D-PC19-Q12-P10

Numar piesa: 8174171

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	10 mm
Adancime de cuplare a furtunului	19.5 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Garnitura inelara
Pozitie de instalare	orice
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de lucru	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	7.6 g
Tipul de montare	cu clema de retinere
Conector pneumatic 1	Cartus 15 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Inel de eliberare de culoare	albastru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu, anodizat
Material inel detasabil	POM
Material garnitura inelara	HNBR
Material garnitura furtun	HNBR
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt