

Fixare senzor DASP-V4-12-A-R1

Numar piesa: 8174844

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Design	pentru tirant
Pozitie de instalare	orice
pentru Ø piston	Ø80 Ø100 Ø125
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...120 °C
Cuplu de strangere	0,6 Nm...1 Nm
Greutate produs	39 g
Tipul de montare	prinsa cu clema
Nota privind materialele	Conform RoHS
Suport material	Otel inoxidabil aliaj inalt
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat