


Echer de fixare MS4-WP-F1A

Numar piesa: 8176694

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	4
Seria	MS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productie de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productie de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Greutate produs	39 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material conector module	POM Otel inoxidabil aliaj inalt
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Material echer	Aluminiu turnat sub presiune