

# Manometru cu flansa PAGN-P-63-0.4M-G14-1-CPA

Numar piesa: 8178633

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Interval de afisare                         | 0 MPa...0.4 MPa                                    |
| Conform cu standardul                       | EN 837-3                                           |
| Dimensiune nominala, manometru              | 63                                                 |
| Autorizare                                  | CPA                                                |
| Structura constructiva                      | Manometru cu tub Bourdon                           |
| Tipul de montare                            | Instalarea panoului frontal                        |
| Mediu de operare                            | Gaze inerte<br>lichide neutre                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | fara acetilena<br>fara oxigen                      |
| Presiune de lucru                           | 0 MPa...0.4 MPa<br>0 bar...4 bar<br>0 psi...58 psi |
| Factor de incarcare alternanta              | 0.66                                               |
| Clasa de precizie de masurare               | 1                                                  |
| Tip de protectie                            | IP43                                               |
| Temperatura de depozitare                   | -40 °C...70 °C                                     |
| Temperatura medie                           | -20 °C...60 °C                                     |
| Temperatura ambianta                        | -20 °C...60 °C                                     |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                       |
| Pozitie de conectare                        | Partea din spate, centrat                          |
| Conexiune pneumatica                        | G1/4                                               |
| Materiale care intra in contact cu mediul   | Alama                                              |
| Material pivot de insurubare                | Alama                                              |
| Material carcasa                            | ABS                                                |
| Material vizor                              | SAN                                                |
| Material inel de fixare                     | Otel                                               |
| Material suruburi                           | Otel                                               |
| Culoarea carcasei                           | negru                                              |
| Greutate produs                             | 120 g                                              |

| Caracteristica | Valoare                       |
|----------------|-------------------------------|
| Scala          | Scara unica<br>MPa (exterior) |