

Manometru cu flansa PAGN-P-63-0.6M-G14-1-CPA

Numar piesa: 8178634

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Interval de afisare	0 MPa...0.6 MPa
Conform cu standardul	EN 837-3
Dimensiune nominala, manometru	63
Autorizare	CPA
Structura constructiva	Manometru cu tub Bourdon
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal
Mediu de operare	Gaze inerte lichide neutre
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	fara acetilena fara oxigen
Presiune de lucru	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Factor de incarcare alternanta	0.66
Clasa de precizie de masurare	1
Tip de protectie	IP43
Temperatura de depozitare	-40 °C...70 °C
Temperatura medie	-20 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Pozitie de conectare	Partea din spate, centrat
Conexiune pneumatica	G1/4
Materiale care intra in contact cu mediul	Alama
Material pivot de insurubare	Alama
Material carcasa	ABS
Material vizor	SAN
Material inel de fixare	Otel
Material suruburi	Otel
Culoarea carcasei	negru
Greutate produs	120 g

Caracteristica	Valoare
Scala	Scara unica MPa (exterior)