


Senzor de proximitate SDBF-FES-1L-PU-K-9-N-LE

Numar piesa: 8182046

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	Construcie monobloc
Nota privind materialele	Conform RoHS
Variabila masurata	Pozitia
Principiul de masurare	magnetorezistent
Temperatura ambianta	-4 °F...176 °F
Iesire de comutare	PNP
Funcția elementului de comutare	Contact N/O
Timp de comutare	4 µs
Curent de iesire max.	500 mA
Capacitate de comutare CC	12 W
Cadere de tensiune	1 V
Rezistenta la scurtcircuit	da
Domeniu de tensiune de lucru CC	6 V...24 V
Protectie la polaritate inversa	da
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Cablu
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune directie de evacuare	longitudinal
Culoare manta de cablu	gri
Material manta de cablu	PVC
Tipul de montare	cu kit de fixare
Pozitie de instalare	orice
Culoarea carcasei	transparent
Material carcasa	PA
Afisajul starii de comutare	LED
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-4 °F...176 °F
Tip de protectie	IP67 NEMA 4
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III