


Bucsa de centrare ABAZ-G9-HD-10

Numar piesa: 8183327

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	16
Pozitie de instalare	orice
Unitate de ambalare	2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-C1-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 6 conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	6.5 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material manson	otel inoxidabil inalt aliat