

Cartus
NPQX-D-PC10-T532-P10
Numar piesa: 8184509

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	2.6 mm
Adancime de cuplare a furtunului	15 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Garnitura inelara
Pozitie de instalare	orice
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de lucru	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	0.9 g
Tipul de montare	cu clema de retinere
Conector pneumatic 1	Cartus 10 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 5/32"
Inel de eliberare de culoare	albastru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Material garnitura inelara	HNBR
Material garnitura furtun	HNBR
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt