

**Cartus**  
**NPQX-D-PC12-T532-P10**  
Numar piesa: 8184512

**FESTO**



**Fisa de date**

| Caracteristica                                          | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | Standard                                                           |
| Latimea nominala                                        | 2.6 mm                                                             |
| Adancime de cuplare a furtunului                        | 15 mm                                                              |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare               | Garnitura inelara                                                  |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                              |
| Design                                                  | forma dreapta                                                      |
| Unitate de ambalare                                     | 10                                                                 |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull                                               |
| Presiune de lucru                                       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 3 - stres intens de coroziune                                      |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...60 °C                                                     |
| Greutate produs                                         | 1.24 g                                                             |
| Tipul de montare                                        | cu clema de retinere                                               |
| Conector pneumatic 1                                    | Cartus 12 mm                                                       |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 5/32"                                  |
| Inel de eliberare de culoare                            | albastru                                                           |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                       |
| Material carcasa                                        | Ranforsat cu PA                                                    |
| Material garnitura inelara                              | HNBR                                                               |
| Material garnitura furtun                               | HNBR                                                               |
| Material segment de prindere a furtunului               | otel inoxidabil aliaj inalt                                        |