

Placa de racordare VABS-K3-16S-20-N18-P

Numar piesa: 8186872

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	16
Latimea nominala	2 mm
Dimensiune ventil	16 mm
Racord de fluid	Filet interior 1/8 NPT
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Directia de conectare laterala
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Directia de curgere	reversibil
Mediu de operare	Medii lichide Mediile gazoase
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Aveti in vedere rezistenta materialelor in contact cu mediul
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	0 °C...50 °C
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0.3 Nm
Cuplu de strangere max. conector cu filet	7 Nm
Cuplu de strangere max.	0.6 Nm
Greutate produs	26 g
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Tip de fixare ventil	cu filet interior
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	PEEK