

Placa de racordare VABS-K2-10S-16-M5-P

Numar piesa: 8186875

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	10
Latimea nominala	1.6 mm
Dimensiune ventil	10 mm
Racord de fluid	Filet interior M5
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Directia de conectare laterala
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Directia de curgere	nu este reversibil
Mediu de operare	Medii lichide Mediile gazoase
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Aveti in vedere rezistenta materialelor in contact cu mediul
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	0 °C...50 °C
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0.2 Nm
Cuplu de strangere max. conector cu filet	1 Nm
Cuplu de strangere max.	0.6 Nm
Greutate produs	20 g
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Tip de fixare ventil	cu filet interior
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	PEEK