


# Placa de inseriere VABX-A-P-EL-E12-MS3-SHUH-XL

Numar piesa: 8188449

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                         | 1<br>2                                                                                    |
| Rezistenta la vibratii                             | Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6 |
| Rezistenta la socuri                               | Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27                   |
| Pozitie de conectare                               | lateral                                                                                   |
| Ansamblu insula de ventile                         | Ventile cu dimensiuni cu posibilitate de combinare                                        |
| Numar maxim de bobine de ventil                    | 32                                                                                        |
| Compatibil cu                                      | Insula de ventile VTUX-A-P                                                                |
| Dimensiuni l x L x H                               | 45.6 mm x 117.4 mm x 53.9 mm                                                              |
| Nota privind tensiunea de functionare              | Sunt necesare module de retea SELV/PELV<br>Observati caderea de tensiune                  |
| Tensiunea nominala de functionare sarcina CC       | 24 V                                                                                      |
| Nivel de poluare                                   | 2                                                                                         |
| Autorizare                                         | RCM Mark                                                                                  |
| Semnul KC                                          | KC-EMV                                                                                    |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind CEM<br>conform directivei RoHS a UE                         |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind EMC<br>conform reglementarilor RoHS din UK             |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                              |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                         |
| Temperatura de depozitare                          | -20 °C...70 °C                                                                            |
| Umiditate relativa                                 | 5 - 95 %                                                                                  |
| Tip de protectie                                   | IP40                                                                                      |
| Temperatura ambianta                               | -20 °C...50 °C                                                                            |
| Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete   | 6 Nm                                                                                      |
| Greutate produs                                    | 131.1 g                                                                                   |
| Control electric                                   | Multi-pin                                                                                 |
| Lungimea max. a cablului                           | 30 m                                                                                      |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare     | Sub-D                                                                                     |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire          | 44                                                                                        |

| Caracteristica                   | Valoare                                |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Iesire cablu                     | drept                                  |
| Tip de fixare placa de racordare | cu orificiu de trecere                 |
| Tipul de montare                 | cu orificiu de trecere pentru surub M5 |
| Conector pneumatic 1             | pentru cartus 15 mm                    |
| Conexiune pneumatica 5           | pentru cartus 15 mm                    |
| Nota privind materialele         | Conform RoHS                           |
| Materialul placii de racordare   | Ranforsat cu PA                        |
| Material capac                   | Ranforsat cu PA                        |
| Material garnituri               | NBR                                    |
| Material manson                  | otel inoxidabil inalt aliat            |
| Material clema                   | otel inoxidabil aliaj inalt            |
| Material piulita                 | otel inoxidabil aliaj inalt            |