

Placa de inseriere VABX-A-P-BV-AH-A

Numar piesa: 8188459

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	1
Dimensiune grila	10.55 mm
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Funcție integrată	cu modul de cablare electrică
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Directia de curgere	reversibil
Numar maxim de bobine de ventil	2
Compatibil cu	Insula de ventile VTUX-A-P
Compatibilitate vacuum	da
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	470 l/min
Dimensiuni l x L x H	10,55 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Nivel de poluare	2
Autorizare	RCM Mark
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	5 - 95 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	31.2 g
Control electric	Multi-pin
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Tipul de montare	Tirant
Conexiune pneumatica 2	pentru cartus 10 mm
Conexiune pneumatica 4	pentru cartus de 10 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Materialul placii de racordare	Ranforsat cu PA
Material garnituri	NBR
Material clema	otel inoxidabil aliaj inalt
Material piulita	otel inoxidabil aliaj inalt