


Cablu de legătură NEBC-R3G4-ES-7.5-N-S-R3G4-ET

Numar piesa: 8188955

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-114
Denumirea liniei	fara ecranare
Frecventa de conectare	750
Greutate produs	291 g
Conector electric 1, functie	Pagina de control
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	RJ45 conform IEC 60603-7-3
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	8
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare rapida
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	unghiular
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	RJ45 conform IEC 60603-7-3
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	8
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	4
Conexiune electrica 2, tip de montare	Blocare rapida
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...60 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1 A
Rezistenta la supratensiune	1.5 kV
Protectie la polaritate inversa	nu
Conexiune conductor de protectie	indisponibil
Ecranare	da
Caracteristici de transfer	conform sistemul de comunicare AP
Lungime cablu	7.5 m
Proprietate cablu	Adecvat pentru uz in lantul energetic
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere

Caracteristica	Valoare
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	18 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	75 mm
Diametrul cablului	5.5 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm
Ansamblu cablu	2 x 2 x AWG26
Sectiunea transversala nominala a conductorului	AWG26
Tip de protectie	IP20
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Caracteristici speciale	rezistent la ulei
Temperatura ambianta	-40 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-20 °C...80 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS fara halogen fara ester de acid fosforic
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material manta de cablu	PUR
Culoare manta de cablu	gri argintiu cu dungi albastre
Material carcasa	TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material dispozitiv de blocare cu surub	Alama, nichelata
Material garnituri	TPE-U (PUR)
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru aurit
Material manson de izolare	PP