


# Rezistenta de franare CACR-LE2-6-W60-V

Numar piesa: 8189339

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	convectie libera vertical
Rezistenta de franare cu energie de impuls la 380 V	2000 Ws
Rezistenta de franare cu energie de impuls la 780 V	2000 Ws
Putere la 35% ED si 20°C	180 W
Putere nominala rezistenta de franare	60 W
Capacitate rezistenta de franare la 380 V	60 W
Capacitate rezistenta de franare la 780 V	60 W
Valoarea rezistentei	6 Ohm
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura max. de la suprafata	250 °C
Nota privind temperatura de suprafata	Indicatie la puterea nominala, la 50% din puterea nominala: 165 °C
Tip de protectie	IP54
Temperatura ambianta	-40 °C...40 °C
Greutate produs	150 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Nota privind materialele	Conform RoHS